

Yale

Chingă rotundă verde 2000 kg, Lungime utilă: 1 m



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 086150 1 |
| GTIN | 4025092302166 |
| Clasa articolului | 08Z |

Descriere

Execuție:

Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură și căptușeală simplă rezistentă la frecare.

Aplicație:

Pentru ridicarea și deplasarea componentelor.

Notă:

Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------|
| Lungime utilă | 1 m |
| Circumferința | 2 m |
| Lățimea buclei | 46 mm |
| Capacitate portantă simplă directă WLL | 2000 kg |
| Capacitate portantă simplă strangulată WLL | 1600 kg |
| Capacitate portantă dublă WLL până la 7° | 4000 kg |
| Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45° | 2800 kg |
| Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60° | 2000 kg |
| Tip produs | Chingă rotundă |

