


Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/07 mm

Date comandă

Numărul de comandă	260338 10/07
GTIN	4960664579518
Clasa articolului	25U

Descriere
Execuție:

Canal hidrodinamic pentru evacuarea îmbunătățită a așchiilor, tendință redusă de vibrare și prelucrare stabilă.

Răcire interioară: da

Ø cozii D_3 : 10 mm

Cod ISO Suport: A10L SDUCR/L07

Unghi de reglare κ : 93 grad

Plăcuță amovibilă compatibilă: DC.. 0702..

Ø minim al găurii prelabile D_{min} : 14 mm

Decalaj central L_3 : 8,7 mm

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	14 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Decalaj central L_3	8,7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Cod ISO Suport	A10L SDUCR/L07
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269022 4
Lungime activă L_1	50 mm
Lungimea totală L	140 mm
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Unghi de reglare κ	93 grad

Ø cozii D _s	10 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Standard	DIN 8024
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub de strângere Tip 4	269022 4
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500