

Yale

Chingă rotundă galbenă 3000 kg, Lungime utilă: 1 m



Date comandă

Numărul de comandă	086160 1
GTIN	4025092302197
Clasa articolului	08Z

Descriere

Execuție:

Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură și căptușeală simplă rezistentă la frecare.

Aplicație:

Pentru ridicarea și deplasarea componentelor.

Notă:

Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).

Descriere tehnică

Lungime utilă	1 m
Circumferința	2 m
Lățimea buclei	60 mm
Capacitate portantă simplă directă WLL	3000 kg
Capacitate portantă simplă strangulată WLL	2400 kg
Capacitate portantă dublă WLL până la 7°	6000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45°	4200 kg
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60°	3000 kg
Tip produs	Chingă rotundă

