

**Garant**
**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:  
0810/07mm**


### Date comandă

Numărul de comandă	260333 0810/07
GTIN	4045197652973
Clasa articolului	21T

### Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungime cap $L_1$	22 mm
Lățime gât $L_4$	8 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	12,5 mm
Cod ISO Suport	AH0810H SDUCR/L07
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Decalaj central $L_3$	7 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea totală $L$	100 mm
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Adâncime utilă $T$	5 mm
Ø cozii $D_s$	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D

Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500