

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260342 25/11
GTIN	4045197653109
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A25R SDUCR/L11
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	32 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Mărimea plăcuței	11 mm
Decalaj central L_3	17 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	24 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500