


Garant
SNMG 120408, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	251224 HB7020
GTIN	4045197699572
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120408 HB7020 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB7020

Sfărâmător de aşchii: SM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 6 mm

Avans f : 0,15 - 0,5 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 6 mm
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de aşchii	SM
Categorie	HB7020

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire