

**Garant****Bare de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260342 32/11
GTIN	4045197656049
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	40 mm
Cod ISO Suport	A32S SDUCR/L11
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Portplăcuță	269005 3
Decalaj central $L_3$	22 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere $L_2$	31 mm
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Ø cozii $D_s$	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8

269028 8

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Portplăcuță Tip 3

269005 3

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500