

Garant**Cap de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251406 20/16
GTIN	4045197650894
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi	259023 2
Știft	259049 6
Cod ISO Suport	MTJNR/L 2020K16
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Gheară de strângere	259038 14
Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 1604..
Lungime cap L ₁	31 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Portplăcuță	259031 32
Mărime coadă	20 mm
Lungimea totală L	125 mm
Serie	QuickTurn
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 32	259031 32
Știft Tip 6	259049 6
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Gheară de strângere Tip 14	259038 14
Set de șuruburi 10 buc. Tip 2	259023 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500