

**Menghină modulară, Lățimea bacului A: 200/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	362110 200/3
GTIN	4067263107149
Clasa articolului	32P

**Descriere****Execuție:**

- Menghină de mașini-unelte cu bacuri cu fixare prin presare în jos.
- Acționare mecanică simplă (până la 3,5 t).
- Reglare ușoară a deschiderii.
- Cementat HRC 60.
- Paralelism de 0,02 mm.

**Livrare:**

Inclusiv opritor de piesă, 2 buc. piulițe similar Cod 362160 Ref. 18/16, 1 cheie de strângere, 1 cheie pentru șuruburi hexagonale, 4 gheare de strângere.

**Notă:**

Alte bride de prindere, a se vedea Cod 362160.

**Descriere tehnică**

Pană de fixare longitudinală l	16 mm
Lungimea totală L	595 mm
Pană de fixare transversală n	16 mm
Înălțimea bacurilor C	65 mm
Gamă de prindere b	300 mm
Lățimea bacului A	200 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Gerardi 200
Greutate	69 kg
Înălțimea corpului de bază G	70 mm
Tip produs	Menghină de mașină

