

**Menghină modulară, Lățimea bacului A: 200/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	362110 200/4
GTIN	4067263107156
Clasa articolului	32P

Descriere**Execuție:**

- Menghină de mașini-unelte cu bacuri cu fixare prin presare în jos.
- Acționare mecanică simplă (până la 3,5 t).
- Reglare ușoară a deschiderii.
- Cementat HRC 60.
- Paralelism de 0,02 mm.

Livrare:

Inclusiv opritor de piesă, 2 buc. piulițe similar Cod 362160 Ref. 18/16, 1 cheie de strângere, 1 cheie pentru șuruburi hexagonale, 4 gheare de strângere.

Notă:

Alte bride de prindere, a se vedea Cod 362160.

Descriere tehnică

Gamă de prindere b	400 mm
Greutate	74 kg
Înălțimea corpului de bază G	70 mm
Pană de fixare longitudinală l	16 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Gerardi 200
Pană de fixare transversală n	16 mm
Înălțimea bacurilor C	65 mm
Lățimea bacului A	200 mm
Lungimea totală L	695 mm
Tip produs	Menghină de mașină

