

HEDI

Reflector tip baghetă cu acumulator și LED-uri



Date comandă

Numărul de comandă	081259
GTIN	4003644006090
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Reflector tip baghetă cu acumulator, cu cârlig rotativ din plastic; comutator pornit/oprit, lumină de suprafață comutabilă separat și lanternă de buzunar.

Lumină strălucitoare de suprafață, cu peste 160 LED-uri. Cu încărcător 230 V / 12 V și cablu de încărcare auto.

Funcționare:

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Clasă de protecție IP: IP 20

Zonă ATEX: Nicio zonă ATEX

Flux luminos: 560 lm

Durata de iluminare: 3 h

Număr de acumuloare incluse: 1

Descriere tehnică

Flux luminos	560 lm
Clasă de protecție IP	IP 20
Durata de iluminare	3 h
Număr de acumuloare incluse	1
Alimentare cu energie	Cu acumulator
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Tip produs	Lampă de inspectare

