

**Garant****Bare de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260342 40/11
GTIN	4045197656056
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Portplăcuță	269005 3
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Cod ISO Suport	A40T SDUCR/L11
Decalaj central L <sub>3</sub>	27 mm
Șurub pentru portplăcuță	269013 2
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	49 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Lungimea totală L	300 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	39 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	40 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8

269028 8

Portplăcuță Tip 3

269005 3

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500