

**SNMG 120408, Categorie: CA6525****Date comandă**

Numărul de comandă	251254 CA6525
GTIN	4960664471874
Clasa articolului	25E

Descriere

SNMG 120408 CA6525 Rază la colț: 0,8 mm
Categorie: CA6525
Sfărâmător de așchii: MS
Adâncime de tăiere a_p : 0,8 - 4 mm
Avans f : 0,1 - 0,35 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de așchii	MS
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,1 - 0,35 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 4 mm
Aplicația principală	M
Categorie	CA6525

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire