

Garant**Mandrină hidraulică subțire Master Chuck, SK 40 A = 120, Ø de prindere D1: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302073 8
GTIN	4067263108207
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Design subțire (contur la 4,5°, 1 la 1 cu conturul de contracție conform DIN 69882-8).
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
- Se pot folosi reducții.
- Rezistență la temperatură de până la 120°C timp de peste 4 ore.
- Sunt posibile cu până la 10x mai multe operații de prindere în comparație cu o mandrină hidraulică standard cu extensie.
- Moment de strângere foarte scăzut al șurubului de prindere - manevrare ușoară.
- Noul sistem brevetat strângere hidraulică cu extensie – concentricitate premium fiabilă și durabilă.

Aplicație:

Mai ales pentru execuția sculelor și a matrițelor. **În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.** Pentru găurire, alezare și frezare. Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820 – 308835, reducții Cod 302135 – 302187.

Descriere tehnică

Ø D ₂	21 mm
------------------	-------

Ø exterior D	27 mm
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø de prindere D ₁	8 mm
Suport	SK 40 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică