

**Garant**

## Dorn cu prindere hidraulică performance Master Chuck, SK 40 scurt, Ø de prindere D1: 25mm



### Date comandă

Numărul de comandă	302195 25
GTIN	4067263108276
Clasa articolului	31A

### Descriere

#### Execuție:

- Adecvat în special pentru aplicații de frezare extrem de dinamice.
- Contur exterior optimizat prin FEM (metoda elementului finit) -> robustețe datorită rigidității max., durată de viață mai lungă a sculei, volum mai mare de material îndepărtat, potrivit pentru toate strategiile de așchiere.
- Cu RFID/gaură Bulluffchip.
- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
- Se pot folosi reducții.
- Rezistență la temperaturi de până la 170 °C timp de 4 ore.
- Sunt posibile cu până la 10x de operații de strângere mai multe, comparativ cu un dorn de prindere hidraulică standard.
- Cuplu de strângere foarte scăzut al șurubului de prindere - manevrare ușoară.
- Sistem de prindere hidraulică brevetat, nou - concentricitate premium fiabilă și durabilă.

#### Aplicație:

Proiectat universal pentru operațiile de degroșare și finisare. Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.

#### Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

#### Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820 – 308835, reducții Cod 302135 – 302187.

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	57 mm
Lungime activă dimensiune A	110 mm
Ø D <sub>2</sub>	48 mm
L <sub>3</sub>	47 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	25 mm
Suport	SK 40 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică