

Garant**Cap de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251406 25/16
GTIN	4045197650900
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	25 mm
Lungime cap L ₁	36 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 1604..
Știft	259049 6
Mărimea plăcuței	16 mm
Gheară de strângere	259038 14
Cod ISO Suport	MTJNR/L 2525M16
Set de șuruburi	259023 2
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Portplăcuță	259031 32
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 32	259031 32
Știft Tip 6	259049 6
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Gheară de strângere Tip 14	259038 14
Set de șuruburi 10 buc. Tip 2	259023 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500