

Garant GRIDLINE

**Cărucior de atelier alcantara ediție specială ToolCar, 20×16G, Număr de sertare: 7****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 914521 7      |
| GTIN               | 4067263108566 |
| Clasa articolului  | 90N           |

**Descriere****Execuție:**

Ediția specială de culoare antracit a căruciorului de atelier ToolCar are bare și mâner acoperite cu piele alcantara. Cu blat de bambus și insignă încorporată din oțel inoxidabil, pe care se notează numărul de serie al căruciorului. Sunt doar 50 ediții speciale.

Cu compartiment de valori / compartiment lateral cu închidere centralizată. Sertare extensibile complet 100% cu o capacitate portantă de 40 kg și

siguranță de extragere individuală. Pereți laterali perforați 9×9 mm în grilă 37 mm pentru prinderea Easyfix

Cârlige și suporturi, precum și accesorii pentru peretele perforat.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

**Livrare:**

Cu pereți despărțitori:

pentru fiecare sertar de 75 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 75,

pentru fiecare sertar de 125 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 125.

**Culoare:**

Antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere. **Barele și mânerul îmbrăcat cu piele alcantara.**

**Notă:**

Pentru sertare cu înălțimea de 200 mm sunt compatibile acum și barele perforate de separație Cod 951510 Ref. 200 precum și barele de margine Cod 951560 Ref. 200 și pereții despărțitori demontabili Cod 951741 – 951821 fiecare în Ref. 200.

Alte accesorii și elemente de compartimentare găsiți în Grupa 95. Elemente recomandate de compartimentare:

Bare de margine perforate Cod 951560 Ref. 75; Ref. 125 și Ref. 200;

Bare perforate de separare Cod 951510 Ref. 75; Ref. 125 și Ref. 200;

Pereți despărțitori demontabili Cod 951721 – 951821 Ref. 75; Cod 951731 – 951821 Ref. 125 și Cod 951741 – 951821 Ref. 200.

## Descriere tehnică

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Deblocare singulară de sertar                     | Cu o singură mână                |
| Greutate  | 87 kg                            |
| Adâncime  | 500 mm                           |
| Adâncime utilă sertare                            | 400 mm                           |
| Suprafață utilă a sertarelor în G                 | 20×16                            |
| Lățime  | 800 mm                           |
| Număr de sertare                                  | 7                                |
| Serie   | Dulap mobil pentru scule ToolCar |
| Serie   | ToolCar                          |
| Lățime utilă sertare                              | 500 mm                           |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G                 | 16                               |
| Înălțime  | 1000 mm                          |
| Lățimea utilă a sertarelor în G                   | 20                               |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant    | 40 kg                            |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă)      | 100 %                            |
| Deschiderea sertarului                            | Încuietoare anti-alunecare       |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate      | 9×9 mm                           |
| lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 20×16G                           |
| Încuietoare cilindrică                            | Element modular de inserție      |
| Tip produs  | Dulap mobil                      |

## Accesorii

|   |             |
|---|-------------|
| Șild pentru GridLine Tip VA21   | 914227 VA21 |
| Set de role pentru dulap mobil de scule și banc de lucru cu role Tip G                            | 915567 G    |
| Bare perforate de separare, adâncime 16G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm | 951510 125  |
| Bare perforate de separare, adâncime 16G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm  | 951510 75   |