

**Chingă rotundă roșie 5000 kg, Lungime utilă: 3m****Date comandă**

Numărul de comandă	086275 3
GTIN	4049924501756
Clasa articolului	08Z

**Descriere****Execuție:**

Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură și căptușeală simplă rezistentă la frecare.

**Aplicație:**

Pentru ridicarea și deplasarea componentelor.

**Notă:**

Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).

**Descriere tehnică**

Lungime utilă	3 m
Circumferința	6 m
Lățimea buclei	72 mm
Capacitate portantă simplă directă WLL	5000 kg
Capacitate portantă simplă strangulată WLL	4000 kg
Capacitate portantă dublă WLL până la 7°	10000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45°	7000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60°	5000 kg
Tip produs	Chingă rotundă

