

 **KOMET**

KOMET TwinKom® Corp de bază pentru capul de alezat fără ajustare axială cu coadă ABS®, scurt, Ø Dmin – Ø Dmax: 64-91mm



Date comandă

Numărul de comandă	236680 64-91
GTIN	4047109262065
Clasa articolului	24F

Descriere

Execuție:

- Suporturile radiale reglabile se folosesc în pereche pentru realizarea alezajului, și se pot schimba în funcție de mărimea alezajului de prelucrat.
- Structură compactă a sculelor.
- Duză sferică reglabilă pentru răcire pentru direcționarea alimentării cu lichid de răcire direct pe tășuri.
- În cazul operațiilor de găurire în adâncime, canalele spiralate dovedesc o capacitate deosebită de evacuare a așchiilor.
- Compatibil cu 1 canal cu cantitate minimă de ungere

Notă:

Vă rugăm să comandați separat suportul și plăcuțele amovibile.

Alte modele și dimensiuni cu ajustare axială, la cerere.

Exemplu de comandă:

1×Cod 236680 Ref. 24–32 – Corp de bază pentru capul de alezat G01.

2×Cod 236684 Ref. 24–32 – Suport pentru capul de alezat.

10×Cod 236520 Ref. 18–010 – Plăcuțe amovibile pentru utilizare universală (acoperire BK8425).

Descriere tehnică

Lungimea totală L _{ges}	70 mm
Gamă de Ø D _{min} -D _{max}	64 - 91 mm

Ø cozii ABS® D _s	50 mm
Execuție	scurt
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	convex
Utilizare găurire	Găurire transversală
Utilizare găurire	Găurire oblică
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

Accesorii

KOMET TwinKom® Suport pentru capul de alezat $\alpha = 80^\circ$ Degroșare Suport 64-91	236684 64-91
KOMET TwinKom® Suport pentru capul de alezat $\alpha = 80^\circ$ Degroșare Suport 64-91	236685 64-91
KOMET TwinKom® Suport pentru capul de alezat $\alpha = 90^\circ$ Finisare Suport 64-91	236688 64-91
KOMET TwinKom® Suport pentru capul de alezat $\alpha = 90^\circ$ Degroșare Suport 64-91	236686 64-91