

**WNMG 080412, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	252116 CA510
GTIN	4960664700493
Clasa articolului	25E

Descriere

WNMG 080412 CA510 Categorie: CA510

Sfărâmtător de aşchii: PS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 3,8 mm

Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 450 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Sfărâmtător de aşchii	PS
Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,8 mm

Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire