

**HOLEX®**
**WNMG 060408 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020**

**Date comandă**

Numărul de comandă	252134 HBX020
GTIN	4045197665829
Clasa articolului	22D

**Descriere**

WNMG 060408 Set cu 10 bucăți HBX020 Categorie: HBX020

Sfârâmător de așchii: PM

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 5 mm

 Avans  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/rot

 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 300 m/min

**Descriere tehnică**

Sfârâmător de așchii	PM
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 300 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 5 mm
Avans $f$	0,1 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Categorie	HBX020

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Serie	Cap de filetat
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Serie	Cuțite de strunjire QuickTurn
Serie	Cuțite de strunjire eco-QT/eco
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T308
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru