

## Chingă rotundă violet 1000 kg, Lungime utilă: 1m



### Date comandă

Numărul de comandă	086240 1
GTIN	4049924500094
Clasa articolului	08Z

### Descriere

**Execuție:**

Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură și căptușeală simplă rezistentă la frecare.

**Aplicație:**

Pentru ridicarea și deplasarea componentelor.

**Notă:**

Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).

### Descriere tehnică

Circumferința	2 m
Lungime utilă	1 m
Lățimea buclei	46 mm
Capacitate portantă simplă directă WLL	1000 kg
Capacitate portantă simplă strangulată WLL	1000 kg
Capacitate portantă dublă WLL până la 7°	2000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45°	1400 kg
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60°	1020 kg
Tip produs	Chingă rotundă

