

HOLEX®
WNMG 060408 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX130

Date comandă

Numărul de comandă	252134 HBX130
GTIN	4045197665843
Clasa articolului	22D

Descriere

WNMG 060408 Set cu 10 bucăți HBX130 Categorie: HBX130

Sfârâmător de așchii: MM

 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4,5 mm

 Avans f : 0,05 - 0,4 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Adâncime de tăiere a_p	1 - 4,5 mm
Sfârâmător de așchii	MM
Categorie	HBX130

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Serie	Cap de filetat
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Serie	Cuțite de strunjire QuickTurn
Serie	Cuțite de strunjire eco-QT/eco
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T308
Numărul de schimbări / tășuri	6
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru