

**WN.G 080404, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	252112 CA510
GTIN	4960664700479
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Sfârâmător de așchii	PS
Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tăișuri	6

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire