

**Garant****Cuțit de strunjire tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251402 25/16
GTIN	4045197657060
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

**Igeltext:**

Poziționarea în interiorul intervalului gradat permite transferul de lichid de răcire.

Răcire optimă a tăișului cu lichid de răcire.

**Notă:**

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: MTJNR/L 2525X16

Plăcuță amovibilă compatibilă: TN.. 1604..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 32 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 32 mm

Lungimea totală L: 103,5 mm

Set de șuruburi: 259023 1

**Descriere tehnică**

Știft	259049 1
Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 1604..

Portplăcuță	259031 31
Set de șuruburi	259023 1
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Cod ISO Suport	MTJNR/L 2525X16
Mărime coadă	25 mm
Gheară de strângere	259038 1
Mărimea plăcuței	16 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	32 mm
Lungimea totală L	103,5 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Gheară de strângere Tip 1	259038 1
PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Set de șuruburi 10 buc. Tip 1	259023 1
Știft Tip 1	259049 1
Portplăcuță Tip 31	259031 31
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500