


WN.G 080404, Categorie: CA6525

Date comandă

Numărul de comandă	252112 CA6525
GTIN	4960664472321
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Sfârâmător de așchii	MS
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 4 mm
Avans f	0,1 - 0,35 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	CA6525
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tăișuri	6

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire