

**WN.G 080404, Categorie: CA4515****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 252112 CA4515 |
| GTIN               | 4960664600410 |
| Clasa articolului  | 25E           |

**Descriere tehnică**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Sfârâmător de aşchii                          | STD                |
| Rază la colţ                                  | 0,4 mm             |
| Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală | 110 - 360 m/min    |
| Avans $f$                                     | 0,05 - 0,7 mm/rot  |
| Condiție de tăiere                            | ușor întrerupt     |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,5 - 4,2 mm       |
| Aplicația principală                          | K                  |
| Categorie                                     | CA4515             |
| Codificare finisare / degroșare               | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei                             | Carbură            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | WNMG 080404        |
| Numărul de schimbări / tăișuri                | 6                  |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire