

**Garant****Bare de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260343 20/11
GTIN	4045197653130
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	A20R SDUCR/L11
Decalaj central $L_3$	13 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	25 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere $L_2$	18 mm
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Ø cozii $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500