

**WNMG 080416, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	252118 CA510
GTIN	4960664700509
Clasa articolului	25E

Descriere

WNMG 080416 CA510 Categorie: CA510

Sfărâmbător de aşchii: PS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 3,8 mm

Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 450 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Sfărâmbător de aşchii	PS
Aplicația principală	P
Rază la colț	1,6 mm
Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,8 mm

Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080416
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire