

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260343 25/11
GTIN	4045197653147
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	17 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	32 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	A25R SDUCR/L11
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	24 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500