

**DCGT 11T302, Categorie: SP4019****Date comandă**

Numărul de comandă	260373 SP4019
GTIN	
Clasa articolului	28D

Descriere

DCGT 11T302 SP4019 Categorie: SP4019
Sfărâmtor de așchii: 62
Adâncime de tăiere a_p : 0,15 - 3 mm
Avans f : 0,05 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 30 - 440 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,15 - 3 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 440 m/min
Sfărâmtor de așchii	62
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Categorie	SP4019

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 11T302
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire