

**Garant****DC.T 070202, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260351 HB7020
GTIN	4045197699411
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DCMT 070202 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 400 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 400 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	SS

Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire