

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260343 32/11
GTIN	4045197656018
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Șurub pentru portplăcuță	269013 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Portplăcuță	269005 3
Decalaj central L ₃	22 mm
Cod ISO Suport	A32S SDUCR/L11
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	40 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere L ₂	31 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D _s	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 3	269005 3
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500