

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/16mm


Date comandă

Numărul de comandă	251416 25/16
GTIN	4045197656933
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A25R PTFNR/L 16
Set de știfturi elastice	259047 3
Portplăcuță	259031 34
Decalaj central L ₃	17 mm
Pârghie cu articulație	259015 9
Set de arcuri	259044 5
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	32 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 1604..
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L ₂	24 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø cozii D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Portplăcuță Tip 34	259031 34
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500