

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251416 32/16
GTIN	4045197650955
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de știfturi elastice	259047 3
Cod ISO Suport	A32S PTFNR/L 16
Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 1604..
Set de arcuri	259044 5
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	40 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Portplăcuță	259031 34
Mărimea plăcuței	16 mm
Decalaj central L_3	22 mm
Pârghie cu articulație	259015 9
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere L_2	31 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø cozii D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Portplăcuță Tip 34	259031 34
Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500