

**HOLEX****Set bare pentru strunjire interioară din oțel cu RI, pe dreapta, Tip: SET07****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260346 SET07  |
| GTIN               | 4045197656667 |
| Clasa articolului  | 29W           |

**Descriere****Livrare:**

În cutie din plastic.

**Descriere tehnică**

|  |                  |
|--|------------------|
| Plăcuță amovibilă compatibilă            | DC.. 0702..      |
| Cod ISO Suport                           | A0810H SDUCR/L07 |
| Cod ISO Suport                           | A1012K SDUCR/L07 |
| Cod ISO Suport                           | A1216M SDUCR/L07 |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 7         |
| Lungime cap L <sub>1</sub>               | 22,5 mm          |
| Lungime cap L <sub>1</sub>               | 27,5 mm          |
| Lungime cap L <sub>1</sub>               | 40,5 mm          |
| Înălțime de strângere L <sub>2</sub>     | 9 mm             |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Înălțime de strângere L <sub>2</sub>         | 11 mm                            |
| Înălțime de strângere L <sub>2</sub>         | 15 mm                            |
| Decalaj central L <sub>3</sub>               | 6,5 mm                           |
| Decalaj central L <sub>3</sub>               | 9 mm                             |
| Decalaj central L <sub>3</sub>               | 11 mm                            |
| Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub> | 12 mm                            |
| Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub> | 15,5 mm                          |
| Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub> | 18 mm                            |
| Lățime gât L <sub>4</sub>                    | 8 mm                             |
| Lățime gât L <sub>4</sub>                    | 10 mm                            |
| Lățime gât L <sub>4</sub>                    | 12 mm                            |
| Lungimea totală L                            | 100 mm                           |
| Lungimea totală L                            | 125 mm                           |
| Lungimea totală L                            | 150 mm                           |
| Standard                                     | Normă de fabricație              |
| Tip de utilizare                             | pe dreapta                       |
| Adâncime de strunjire interioară până la     | 3×D                              |
| Răcire interioară                            | da                               |
| Tip produs                                   | Bară pentru strunjire interioară |

## Accesorii

|   |                |
|---|----------------|
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8   | 674248 TX8     |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7                  | 269028 7       |
| Bare de strunjit din oțel Ø cozii / Mărimea plăcuței 1012/07 mm | 260342 1012/07 |
| Bare de strunjit din oțel Ø cozii / Mărimea plăcuței 1216/07 mm | 260343 1216/07 |
| Bare de strunjit din oțel Ø cozii / Mărimea plăcuței 1012/07 mm | 260343 1012/07 |

Bare de strunjit din oțel Ø cozii / Mărimea plăcuței 1216/07  
mm

260342 1216/07

Bare de strunjit din oțel Ø cozii / Mărimea plăcuței 0810/07  
mm

260342 0810/07

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500