

Cap de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/22mm**Date comandă**

Numărul de comandă	251406 25/22
GTIN	4045197650917
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	22 mm
Lungime cap L ₁	36 mm
Set de șuruburi	259023 2
Știft	259049 2
Portplăcuță	259031 33
Cod ISO Suport	MTJNR/L 2525M22
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 2204..
Mărime coadă	25 mm
Gheară de strângere	259038 13
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Știft Tip 2	259049 2
Set de șuruburi 10 buc. Tip 2	259023 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Gheară de strângere Tip 13	259038 13
Portplăcuță Tip 33	259031 33
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500