

**Set bare pentru strunjire interioară din oțel cu RI, pe dreapta, Tip: SET11****Date comandă**

Numărul de comandă	260346 SET11
GTIN	4045197657749
Clasa articolului	29W

Descriere**Livrare:**

În geantă din plastic.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: A16Q SDUCR/L11

Cod ISO Suport: A20R SDUCR/L11

Cod ISO Suport: A25R SDUCR/L11

Plăcuță amovibilă compatibilă: DC.. 11T3..

Ø minim al găurii prelabile D_{\min} : 25 mm

Ø minim al găurii prelabile D_{\min} : 27 mm

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Cod ISO Suport	A16Q SDUCR/L11
Cod ISO Suport	A20R SDUCR/L11
Cod ISO Suport	A25R SDUCR/L11
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..

Înălțime de strângere L ₂	15 mm
Înălțime de strângere L ₂	18 mm
Înălțime de strângere L ₂	23 mm
Decalaj central L ₃	13,6 mm
Decalaj central L ₃	16 mm
Decalaj central L ₃	18,5 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	25 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	27 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	32 mm
Lungimea totală L	180 mm
Lungimea totală L	200 mm
Lungimea totală L	200 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Standard	DIN 8024
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 14	269028 14
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	269420
Bare de strunjit din oțel Ø cozii / Mărimea plăcuței 25/11 mm	260342 25/11
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500