

**Garant**
**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/16mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	251417 32/16
GTIN	4045197650962
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Decalaj central $L_3$	22 mm
Pârghie cu articulație	259015 9
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 1604..
Set de arcuri	259044 5
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 6
Mărimea plăcuței	16 mm
Cod ISO Suport	A32S PTFNR/L 16
Portplăcuță	259031 34
Set de știfturi elastice	259047 3
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere $L_2$	31 mm
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Ø cozii $D_s$	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 3	259047 3
Pârghie cu articulație Tip 9	259015 9
Portplăcuță Tip 34	259031 34
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 6	259018 6
Set de arcuri 10 bucăți Tip 5	259044 5
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500