

**HOLEX****Set bare pentru strunjire interioară din oțel cu RI, pe stânga, Tip: SET07****Date comandă**

Numărul de comandă	260347 SET07
GTIN	4045197656681
Clasa articolului	29W

**Descriere****Livrare:**

În cutie din plastic.

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Cod ISO Suport	A0810H SDUCR/L07
Cod ISO Suport	A1012K SDUCR/L07
Cod ISO Suport	A1216M SDUCR/L07
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	9 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	11 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	15 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	6,5 mm

Decalaj central L <sub>3</sub>	9 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	11 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	22,5 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	27,5 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	40,5 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	12 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	15,5 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	18 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	8 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	10 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bare de strunjit din oțel Ø cozii / Mărimea plăcuței 0810/07 mm	260343 0810/07
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500