


DCGT 070202, Categorie: SP4019

Date comandă

Numărul de comandă	260368 SP4019
GTIN	
Clasa articolului	28D

Descriere

DCGT 070202 SP4019 Categorie: SP4019
 Sfărâmător de așchii: 62
 Adâncime de tăiere a_p : 0,15 - 3 mm
 Avans f : 0,05 - 0,3 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 30 - 440 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,15 - 3 mm
Condiție de tăiere	continuu
Sfărâmător de așchii	62
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	UNI
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 440 m/min
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Categorie	SP4019

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 070202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire