

Chingă rotundă roșie 5000 kg, Lungime utilă: 4m**Date comandă**

Numărul de comandă	086275 4
GTIN	4049924501763
Clasa articolului	08Z

Descriere**Execuție:**

Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură și căptușeală simplă rezistentă la frecare.

Aplicație:

Pentru ridicarea și deplasarea componentelor.

Notă:

Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).

Descriere tehnică

Lungime utilă	4 m
Circumferința	8 m
Lățimea buclei	72 mm
Capacitate portantă simplă directă WLL	5000 kg
Capacitate portantă simplă strangulată WLL	4000 kg
Capacitate portantă dublă WLL până la 7°	10000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45°	7000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60°	5000 kg
Tip produs	Chingă rotundă

