

Garant GRIDLINE

Față pliabilă Lățime 26G, Înălțimea frontală: 150mm**Date comandă**

Numărul de comandă	998250 150
GTIN	4067263107910
Clasa articolului	91R

Descriere**Execuție:**

Partea frontală pliabilă previne căderea obiectelor de pe raft. Partea din față poate fi pliată în față. Unghi de pliere max. 180°. Cu mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Blocare pe ambele părți cu deblocare individuală a sertarului cu o singură mână.

Adaptat pentru:

Sisteme de rafturi pentru sertare, echipamente pentru containere.

Culoare:

Antracit RAL 7016, **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Trebuie instalat un raft cu o înălțime față de cel puțin 50 mm. Dacă sertarele cu încuietoare, ușile, tija de blocare de siguranță etc. sunt instalate sub partea frontală cu balamale, este necesar un raft cu o înălțime frontală de 100 mm. Sertarele nu pot fi montate în spatele frontului pliabil. Nu este compatibil cu dulapurile de scule din Grupul 93.

Descriere tehnică

Înălțimea frontală	150 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Lățime utilă	650 mm
Grosimea materialului	1,5 mm
Unghi de înclinare	180 grad
Înălțimea utilă	125 mm
Greutate	2,6 kg

Adâncime	38 mm
Lățimea utilă în G	26
Domeniu de utilizare	Sertar
Domeniu de utilizare	Echipament pentru containere
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Tip produs	Clapetă frontală