

Garant GRIDLINE

**Podea cu ochiuri 200 kg, 36×20G, Înălțimea de montare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	998274 150
GTIN	4067263111641
Clasa articolului	91R

**Descriere****Execuție:**

Raft culisant cu **deschidere completă 100%**. Deschis în față, înălțimea carcasei în lateral 46 mm, înălțime de montare 150 mm. Fără ștanțări pentru barele despărțitoare cu fante. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Pe față și pe spate cu ochiuri pentru fixare, de exemplu, chingi de fixare. Sertar cu închidere individuală cu o singură mână.

**Adaptat pentru:**

Sisteme de rafturi pentru sertare, echipamente pentru containere.

**Livrare:**

Raft culisant complet cu câte 1 pereche de șine de ghidare.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Nu este compatibil cu dulapurile de scule din grupa 93, poate fi instalat numai în sistemele de rafturi cu sertare.

**Descriere tehnică**

Domeniu de utilizare	Echipament pentru containere
Înălțimea de montare	150 mm
Numărul de ochi	4
Lățimea utilă în G	36
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×20

Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Adâncimea utilă în G	20
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	36×20G
Lățime utilă	900 mm
Adâncime utilă	500 mm
Tip produs	Raft culisant