



## Dulap de încărcare pentru acumulatori LOT PRO, Model: PRO1200



### Date comandă

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 981116 PRO1200 |
| GTIN               | 4054923265677  |
| Clasa articolului  | 96G            |

### Descriere

#### Execuție:

Carcasă de dulap din tablă de oțel, cu autoînchidere permanentă datorită ușii cu amortizor hidraulic cu ulei, cu blocare în 2 puncte.

- **Închidere cu cilindru profilat (adecvat pentru sistem de închidere) și indicator al stării de închidere (roșu/verde). Incompatibil cu sistemul de închidere Hoffmann.**
- **Soclu integrat de transport pentru transportul în incintă.**
- **Picioare reglabile integrate pentru compensarea denivelărilor podelei.**
- **Rezistență la foc din exterior spre interior 90 de minute (tip 90 / verificare de tip conf. EN 14470-1) și rezistență la foc peste 90 de minute în caz de incendiu de la interior spre exterior.**
- **Ștecăr cu protecție, pentru deconectarea simplă de la rețeaua de tensiune.**

Dulap de depozitare a acumulatorilor, pentru încărcarea și depozitarea în siguranță a bateriilor Li-Ion. Deschiderea simultană a două uși ale dulapului cu o singură mână. Orificiu de aerisire pentru a preveni acumularea de căldură în timpul încărcării bateriei. Deschidere de reducere a presiunii în partea superioară. Sistem instalat de avertizare/sistem de stingere a focului pe 3 niveluri, inclusiv detector de fum, senzor de temperatură, senzor de alarmă optic și acustic și unitate de stingere a focului, declanșare automată în caz de incendiu, cu ștecăr pentru conectarea la rețeaua de tensiune. Prelungitor cu carcasă metalică și cu 8 prize cu contact de

protecție pentru fiecare nivel de depozitare, cu montare completă și gata de funcționare în spațiul interior al dulapului.

**Standard:**

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

**Livrare:**

Dulap cu 5 rafturi de depozitare din tablă perforată, inclusiv prelungitor, 1 tavă de retenție la bază din tablă de oțel acoperită cu strat de vopsea pulbere.

**Culoare:**

Carcasa dulapului în gri antracit RAL 7016, uși în violet de gențiană RAL 5010, **acoperit cu strat de pulbere.**

**Notă:**

La intervale regulate (anual), dulapurile de depozitare și cele de încărcare pentru acumuloare trebuie supuse în mod corespunzător operațiunilor de întreținere și verificate în privința capacității de funcționare de către o persoană calificată. Recomandăm montaj la nivelul solului pentru evacuarea cu ușurință a dulapurilor de siguranță.

## Descriere tehnică

|   |                    |
|---|--------------------|
| Lățime utilă                                | 1050 mm            |
| Tensiune nominală                           | 230 V              |
| Adâncime utilă                              | 522 mm             |
| Înălțimea utilă                             | 1647 mm            |
| Încărcare maximă                            | 600 kg             |
| Volum tavă de retenție de bază              | 2,6 l              |
| Dimensiune interioară (lățime) a intrării   | 1120 mm            |
| Dimensiune interioară (înălțime) a intrării | 90 mm              |
| Număr de rafturi de depozitare              | 5                  |
| Lățime                                      | 1193 mm            |
| Înălțime                                    | 2224 mm            |
| Adâncime                                    | 615 mm             |
| Număr de tăvi de retenție de bază           | 1                  |
| Greutate                                    | 512 kg             |
| Egalizarea înălțimii la intervale           | 32 mm              |
| Rezistență la foc                           | 90 min             |
| Tip produs                                  | Dulap de siguranță |

