

**LPGT 010210 ER-GM, PR1835, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	221948 INOX
GTIN	4960664029419
Clasa articolului	25A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu 2 tăişuri.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	LPGT 010210 ER-GM
Rază la colț	1 mm
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,2 mm
Tip	INOX
Categorie	PR1835
Materialul sculei	Carbură
Avans f_z per dinte	0,3 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	2

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	60 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		