

Cap de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/22mm**Date comandă**

Numărul de comandă	251407 25/22
GTIN	4045197650948
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	22 mm
Portplăcuță	259031 33
Plăcuță amovibilă compatibilă	TN.. 2204..
Știft	259049 2
Set de șuruburi	259023 2
Mărime coadă	25 mm
Cod ISO Suport	MTJNR/L 2525M22
Lungime cap L ₁	36 mm
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Gheară de strângere	259038 13
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 33	259031 33
Gheară de strângere Tip 13	259038 13
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Set de șuruburi 10 buc. Tip 2	259023 2
Știft Tip 2	259049 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500