



Ulei multifuncțional, Cuprins: 5 L



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 083005 5 |
| GTIN | 5032227495005 |
| Clasa articolului | 08E |

Descriere

Execuție:

Uleiul multifuncțional WD-40 testat la nivel mondial **este inodor, ecologic**, fără teflon, rășină, silicon și acizi.

Aplicație:

- **Dizolvant de rugină cu efect pronunțat de capilaritate – desface în scurt timp legăturile ruginite, precum și șuruburile și piulițele blocate.**
- **Substanța de curățare: dizolvă murdăria întărită, nu se lipește și nu acoperă cu rășină.**
- **Lubrifiant pentru toate suprafețele de alunecare, mecanică fină, balamale, cabluri Bowden, lacăte și feronerii.**
- **Protecția contra coroziunii – WD-40 trece pe sub umezeală, pătrunde în porii materialului protejat și conservă. Uneltele sensibile și valoroase își mențin valoarea.**
- **Spray-ul de contact: îndepărtează umiditatea din componentele electrice.**

În combinație cu **pulverizatorul industrial Cod 083006 sau Cod 083509 – 083517**, recomandat și pentru utilizare industrială, pe suprafețe mari.

Notă:

Aprobări: Printre altele **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Nu este disponibil în toate țările. Nu este posibilă livrarea expres.

Execuție: Canistră

Marcare substanțe periculoase: GHS02 Inflamabil

Marcare substanțe periculoase: GHS08 periculos pentru sănătate

Marcare substanțe periculoase: GHS07 Atenție
Clasă de risc: 3

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Marcare substanțe periculoase | GHS02 Inflamabil |
| Marcare substanțe periculoase | GHS08 periculos pentru sănătate |
| Marcare substanțe periculoase | GHS07 Atenție |
| Culoarea | ambră |
| Solubilitate în apă | insolubil |
| Clasă de risc | 3 |
| Punct de aprindere | 47 °C |
| Număr ONU | UN3295 |
| Caracteristici oxidante | nedeterminat |
| Punct de fierbere | 176 °C |
| Vâscozitate cinematică | < 1 mm ² /s |
| Conținut | 5 l |
| Execuție | Canistră |
| Tip produs | Ulei multifuncțional / ulei universal |

Accesorii

| | |
|--|--------|
| Pulverizator industrial | 083511 |
| Pulverizator industrial, volum 500 ml | 083006 |
| Pulverizator industrial | 083510 |
| Pulverizator sub presiune cu 2 duze diferite de pulverizare Tip | 083515 |
| Pulverizator sub presiune Tip | 083517 |
| Pulverizator industrial | 083509 |