



## Suport pentru capete de strunjire HOLEX Pro, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/09mm



### Date comandă

Numărul de comandă	260048 20/09
GTIN	4067263109624
Clasa articolului	22E

### Descriere

#### Execuție:

Răcire orientată pe marginea de tăiere.

#### Notă:

Transfer lichid de răcire sub cap prin racord de furtun (G1/8 inch – inclus).

### Descriere tehnică

Standard	Normă de fabricație
Lungimea totală L	125 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Cod ISO Suport	SCLCR/L 2020K09
Mărime coadă	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Lungime cap L <sub>1</sub>	17 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da

Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurubelniță dinamometrică Tip TX15	659950 TX15