

**HOLEX****Suport pentru capete de strunjire HOLEX Pro, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260048 25/09
GTIN	4067263109631
Clasa articolului	22E

**Descriere****Execuție:**

Răcire orientată pe marginea de tăiere.

**Notă:**

Transfer lichid de răcire sub cap prin racord de furtun (G1/8 inch – inclus).

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	9 mm
Cod ISO Suport	SCLCR/L 2525M09
Lungime cap L <sub>1</sub>	19 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lungimea totală L	150 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Standard	Standard de fabricație
Mărime coadă	25 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da

Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire